

Garant
DNMG 110404, Soort: HB7130-2


Bestelgegevens

Bestelnummer	250752 HB7130-2
GTIN	4062406750909
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 110404 HB7130-2 Soort: HB7130-2
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7130-2
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404

Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien