


**Garant****WNMG 080412, Soort: HB7130-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252072 HB7130-2
GTIN	4062406765057
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WNMG 080412 HB7130-2 Soort: HB7130-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7130-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	VM
Aantal wisselingen/snikanten	6
Hoekradius	1,2 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,5 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Hoofdtoepassing	M
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien