

Garant**VNMG 160408, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251734 HB7130-2
GTIN	4062406765033
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VNMG 160408 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,05 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snij kanten	4
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Spaanbreker	VS
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Snedecndities	licht onderbroken

Soort	HB7130-2
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding f	0,05 - 0,4 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien