



Kopmeenemer met morseconus, Morseconus (MK): 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	327400 4
GTIN	4062406764586
Artikelklasse	32P

Omschrijving

Uitvoering:

- Punthoek 60°, spancirkel-Ø 17 mm - 54 mm.
- Rechts- en linksom draaien mogelijk.
- Zeer geschikt voor de toepassing op draaibanken en bij het walsfrezem.

Toepassing:

voor de opname in de spindelconus van de draaibank.

T.b.v.:

Draaibankcenters nr. 321405, nr. 321720, nr. 321730 en 321740.

Levering:

Kopmeenemer met centreerpunten 327410 en meenemers 327412.

Accessoires:

Nr. 327410 centreerpunt, nr. 327412 meenemer, nr. 327414 dempingselementen.

Opmerking:

Geschikte conische hulzen voor adaptie aan draaispanhouders op aanvraag.

Werkgebied-Ø: 19 - 34 mm

Spancirkel-Ø D1: 17 mm

Nuttige lengte B: 62 mm

Werkstukgewicht: 50 kg

Buiten-Ø: 42 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 5 mm

Technische beschrijving

Werkstukgewicht	50 kg
-----------------	-------

Grootste punt-Ø 60° A	5 mm
Buiten-Ø	42 mm
Nuttige lengte B	62 mm
Spancirkel-Ø D1	17 mm
Werkgebied-Ø	19 - 34 mm
Afdrukbout	nee
Producttype	Kopmeenemer