

**Kopmeenemer met morseconus, Morseconus (MK): 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	327401 4
GTIN	4062406764593
Artikelklasse	32P

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Punthoek 60°, spancirkel-Ø 17 mm - 54 mm.**
- **Rechts- en linksom draaien mogelijk.**
- **Zeer geschikt voor de toepassing op draaibanken en bij het walsfreen.**

**Toepassing:**

Voor opname in de spindelconus van de draaibank.

**T.b.v.:**

Draaibankcenters nr. 321405, nr. 321720, nr. 321730 en 321740.

**Levering:**

Kopmeenemer met centreerpunten 327410 en meenemers 327412.

**Accessoires:**

Nr. 327410 centreerpunt, nr. 327412 meenemer, nr. 327414 dempingselementen.

**Opmerking:**

Geschikte conische hulzen voor adaptie aan draaispanhouders op aanvraag.

Werkgebied-Ø: 28 - 50 mm

Spancirkel-Ø D1: 26 mm

Nuttige lengte B: 70,3 mm

Werkstukgewicht: 55 kg

Buiten-Ø: 52 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 9 mm

**Technische beschrijving**

Grootste punt-Ø 60° A	9 mm
-----------------------	------

Buiten-Ø	52 mm
Werkgebied-Ø	28 - 50 mm
Werkstukgewicht	55 kg
Nuttige lengte B	70,3 mm
Spancirkel-Ø D1	26 mm
Afdrukbout	nee
Producttype	Kopmeenemer