



Kopmeenemer met morseconus, Morseconus (MK): 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	327401 5
GTIN	4062406764609
Artikelklasse	32P

Omschrijving

Uitvoering:

- Punthoek 60°, spancirkel-Ø 17 mm - 54 mm.
- Rechts- en linksom draaien mogelijk.
- Zeer geschikt voor de toepassing op draaibanken en bij het walsfreen.

Toepassing:

Voor opname in de spindelconus van de draaibank.

T.b.v.:

Draaibankcenters nr. 321405, nr. 321720, nr. 321730 en 321740.

Levering:

Kopmeenemer met centreerpunten 327410 en meenemers 327412.

Accessoires:

Nr. 327410 centreerpunt, nr. 327412 meenemer, nr. 327414 dempingselementen.

Opmerking:

Geschikte conische hulzen voor adaptie aan draaispanhouders op aanvraag.

Werkgebied-Ø: 28 - 50 mm

Spancirkel-Ø D1: 26 mm

Nuttige lengte B: 70,3 mm

Werkstukgewicht: 55 kg

Buiten-Ø: 52 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 9 mm

Technische beschrijving

Spancirkel-Ø D1	26 mm
-----------------	-------

Grootste punt-Ø 60° A	9 mm
Werkstukgewicht	55 kg
Buiten-Ø	52 mm
Werkgebied-Ø	28 - 50 mm
Nuttige lengte B	70,3 mm
Afdrukbout	nee
Producttype	Kopmeenemer