

**Kopmeenemer met morseconus, Morseconus (MK): 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	327402 4
GTIN	4062406765811
Artikelklasse	32P

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Punthoek 60°, spancirkel-Ø 17 mm - 54 mm.**
- **Rechts- en linksom draaien mogelijk.**
- **Zeer geschikt voor de toepassing op draaibanken en bij het walsfrezem.**

**Toepassing:**

Voor opname in de spindelconus van de draaibank.

**T.b.v.:**

Draaibankcenters nr. 321405, nr. 321720, nr. 321730 en 321740.

**Levering:**

Kopmeenemer met centreerpunten 327410 en meenemers 327412.

**Accessoires:**

Nr. 327410 centreerpunt, nr. 327412 meenemer, nr. 327414 dempingselementen.

**Opmerking:**

Geschikte conische hulzen voor adaptie aan draaispanhouders op aanvraag.

Totale lengte: 190 mm

Werkgebied-Ø: 40 - 72 mm

Spancirkel-Ø D1: 38 mm

Nuttige lengte B: 89 mm

Werkstukgewicht: 65 kg

Buiten-Ø: 70 mm

**Technische beschrijving**

Totale lengte	190 mm
---------------	--------

Werkgebied-Ø	40 - 72 mm
Werkstukgewicht	65 kg
Buiten-Ø	70 mm
Spancirkel-Ø D1	38 mm
Grootste punt-Ø 60° A	14 mm
Nuttige lengte B	89 mm
Afdrukbout	nee
Producttype	Kopmeenemer