

**Kopmeenemer met morseconus, Morseconus (MK): 5****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 327403 5      |
| GTIN          | 4062406765842 |
| Artikelklasse | 32P           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Punthoek 60°, spancirkel-Ø 17 mm - 54 mm.**
- **Rechts- en linksom draaien mogelijk.**
- **Zeer geschikt voor de toepassing op draaibanken en bij het walsfreen.**

**Toepassing:**

Voor opname in de spindelconus van de draaibank.

**T.b.v.:**

Draaibankcenters nr. 321405, nr. 321720, nr. 321730 en 321740.

**Levering:**

Kopmeenemer met centreerpunten 327410 en meenemers 327412.

**Accessoires:**

Nr. 327410 centreerpunt, nr. 327412 meenemer, nr. 327414 dempingselementen.

**Opmerking:**

Geschikte conische hulzen voor adaptie aan draaispanhouders op aanvraag.

Werkgebied-Ø: 55 - 100 mm

Spancirkel-Ø D1: 54 mm

Nuttige lengte B: 104,1 mm

Werkstukgewicht: 100 kg

Buiten-Ø: 82 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 20 mm

**Technische beschrijving**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Werkstukgewicht | 100 kg |
|-----------------|--------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Nuttige lengte B      | 104,1 mm    |
| Spancirkel-Ø D1       | 54 mm       |
| Werkgebied-Ø          | 55 - 100 mm |
| Grootste punt-Ø 60° A | 20 mm       |
| Buiten-Ø              | 82 mm       |
| Afdrukbout            | nee         |
| Producttype           | Kopmeenemer |