

**Kopmeenemer met morseconus, Morseconus (MK): 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	327402 5
GTIN	4062406765828
Artikelklasse	32P

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Punthoek 60°, spancirkel-Ø 17 mm - 54 mm.**
- **Rechts- en linksom draaien mogelijk.**
- **Zeer geschikt voor de toepassing op draaibanken en bij het walsfrez.**

Toepassing:

Voor opname in de spindelconus van de draaibank.

T.b.v.:

Draaibankcenters nr. 321405, nr. 321720, nr. 321730 en 321740.

Levering:

Kopmeenemer met centreerpunten 327410 en meenemers 327412.

Accessoires:

Nr. 327410 centreerpunt, nr. 327412 meenemer, nr. 327414 dempingselementen.

Opmerking:

Geschikte conische hulzen voor adaptie aan draaispanhouders op aanvraag.

Totale lengte: 218 mm

Werkgebied-Ø: 40 - 72 mm

Spancirkel-Ø D1: 38 mm

Nuttige lengte B: 89 mm

Werkstukgewicht: 65 kg

Buiten-Ø: 70 mm

Technische beschrijving

Totale lengte	218 mm
---------------	--------

Grootste punt-Ø 60° A	14 mm
Werkgebied-Ø	40 - 72 mm
Buiten-Ø	70 mm
Nuttige lengte B	89 mm
Werkstukgewicht	65 kg
Spancirkel-Ø D1	38 mm
Afdrukbout	nee
Producttype	Kopmeenemer