

Garant**DNMG 110404, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250752 HB725-1
GTIN	4062406750572
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 110404 HB725-1 Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 6 mm
Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 6 mm
Snijmateriaal	HM
Soort	HB725-1
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404

Tolerantie	M
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	UM1
Hoofdtoepassing	UNI
Producttype	Wisselplaat voor het draaien