

Garant**CNMG 120404, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250156 HB725-1
GTIN	4062406750534
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120404 HB725-1 Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 6 mm
Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 6 mm
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Spaanbreker	UM1
Snijmateriaal	HM
Soort	HB725-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Hoofdtoepassing	UNI
ISO-code wisselplaat	CNNG 120404
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien