

Garant**CNMG 120408, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250158 HB725-1
GTIN	4062406750541
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 6 mm
Spaanbreker	UM1
Hoofdtoepassing	UNI
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijanten	4
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Snijmateriaal	HM

Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB725-1
Producttype	Wisselplaat voor het draaien