

**Garant****WNMG 080404, Soort: HB725-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252068 HB725-1
GTIN	4062406765705
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WN.G 080404 HB725-1 Soort: HB725-1  
Spaanbreker: UN1  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

## Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	UNI
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 6 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Tolerantie	M

Spaanbreker	UN1
Aantal wisselingen/snijanten	6
Soort	HB725-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien