

Garant
SNMG 120408, Soort: HB725-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251224 HB725-1
GTIN	4062406765620
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120408 HB725-1 Hoekradius: 0,8 mm
 Soort: HB725-1
 Spaanbreker: UM1
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 6 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	UM1
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Soort	HB725-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Hoofdtoepassing	UNI

Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,2 - 6 mm
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien