

Garant
TNMG 160408, Soort: HB725-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251544 HB725-1
GTIN	4062406765651
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TN.G 160408 HB725-1 Soort: HB725-1
 Spaanbreker: UM1
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 6 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	UNI
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 6 mm
Spaanbreker	UM1

Soort	HB725-1
Aantal wisselingen/snijanten	6
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien