

Garant**VNMG 160408, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251804 HB725-1
GTIN	4062406765675
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VN.G 160408 HB725-1 Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 6 mm
Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijdiepte a_p	0,2 - 6 mm
Soort	HB725-1

Hoofdtoepassing	UNI
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	UM1
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien