

Garant**WNMG 080412, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252072 HB725-1
GTIN	4062406765729
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080412 HB725-1 Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 6 mm
Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	UNI
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Soort	HB725-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Spaanbreker	UM1
Aantal wisselingen/snijanten	6
Snijdiepte a_p	0,2 - 6 mm
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien