

**Garant****RC.T 0602, Soort: HB725-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260620 HB725-1
GTIN	4062406765996
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

RC.T 0602 HB725-1 Spaanbreker: UM1  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Tolerantie	M
Soort	HB725-1
ISO-code wisselplaat	RCMT 0602
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Snijmateriaal	HM

Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	UM1
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien