

**Garant****DC.T 11T304, Soort: HB725-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260462 HB725-1
GTIN	4062406765972
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DC.T 11T304 HB725-1 Soort: HB725-1  
Spaanbreker: UM1  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

## Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Spaanbreker	UM1
Hoofdtoepassing	UNI
Snijmateriaal	HM
Soort	HB725-1
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Tolerantie	M
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,5 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien