

**Garant****CC.T 120408, Soort: HB725-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260160 HB725-1
GTIN	4062406765958
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 120408 HB725-1 Soort: HB725-1  
Spaanbreker: UM1  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	UNI
Spaanbreker	UM1
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snedecndities	licht onderbroken

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB725-1
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien