

Garant**RC.T 0803, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260630 HB725-1
GTIN	4062406766009
Artikelklasse	21G

Omschrijving

RC.T 0803 HB725-1 Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijanten	4
ISO-code wisselplaat	RCMT 0803
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	UM1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Tolerantie	M
Soort	HB725-1
Producttype	Wisselplaat voor het draaien