

Garant**CC.T 120404, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 260158 HB725-1 |
| GTIN | 4062406765941 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

CC.T 120404 HB725-1 Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 |
| Snijmateriaal | HM |
| Snedecondities | licht onderbroken |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| ISO-code wisselplaat | CCMT 120404 |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 4 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Hoofdtoepassing | UNI |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Soort | HB725-1 |
| Tolerantie | M |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 50 - 250 m/min |
| Voeding f | 0,05 - 0,5 mm/omw, |
| Spaanbreker | UM1 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |