

**Garant**
**DC.T 11T308, Soort: HB725-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	260464 HB725-1
GTIN	4062406765989
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DC.T 11T308 HB725-1 Soort: HB725-1  
 Spaanbreker: UM1  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

## Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Soort	HB725-1
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Hoofdtoepassing	UNI
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308

Tolerantie	M
Spaanbreker	UM1
Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien