

Garant**DC.T 070204, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260452 HB725-1
GTIN	4062406765965
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 070204 HB725-1 Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	UM1
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min

Soort	HB725-1
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Tolerantie	M
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	UNI
Producttype	Wisselplaat voor het draaien