

**Garant****TC.T 110204, Soort: HB725-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260982 HB725-1
GTIN	4062406765774
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

TC.T 110204 HB725-1 Soort: HB725-1  
Spaanbreker: UM1  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	UM1
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	UNI
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding $f$	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Soort	HB725-1
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien