

**Garant****SC.T 120404, Soort: HB725-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260765 HB725-1
GTIN	4062406765750
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SC.T 120404 HB725-1 Hoekradius: 0,4 mm

Soort: HB725-1

Spaanbreker: UM1

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mmVoeding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/omw,

## Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	UM1
Hoofdtoepassing	UNI
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snij kanten	4

ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Tolerantie	M
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB725-1
Producttype	Wisselplaat voor het draaien