

Garant
SC.T 120408, Soort: HB725-1


Bestelgegevens

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 260766 HB725-1 |
| GTIN | 4062406765767 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

SC.T 120408 HB725-1 Hoekradius: 0,8 mm
 Soort: HB725-1
 Spaanbreker: UM1
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Aantal wisselingen/snijanten | 4 |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Spaanbreker | UM1 |
| Snijmateriaal | HM |
| Snedecondities | licht onderbroken |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 4 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Soort | HB725-1 |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 50 - 250 m/min |
| Voeding f | 0,05 - 0,5 mm/omw, |
| ISO-code wisselplaat | SCMT 120408 |
| Tolerantie | M |
| Hoofdtoepassing | UNI |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |