

**Garant****VB.T 160404, Soort: HB725-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261232 HB725-1
GTIN	4062406766122
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VB.T 160404 HB725-1 Soort: HB725-1  
Spaanbreker: UM1  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,05 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkant	2
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	licht onderbroken

Soort	HB725-1
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Spaanbreker	UM1
Hoofdtoepassing	UNI
Producttype	Wisselplaat voor het draaien