

Garant**VB.T 160408, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261234 HB725-1
GTIN	4062406766139
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VB.T 160408 HB725-1 Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Soort	HB725-1
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM

Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	UM1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	UNI
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien