

Garant**VB.T 110304, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261224 HB725-1
GTIN	4062406766115
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VB.T 110304 HB725-1 Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Soort	HB725-1

Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	UM1
Hoofdtoepassing	UNI
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien