

**Garant****TCMT 16T308, Soort: HB725-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260988 HB725-1
GTIN	4062406765804
Artikelklasse	21G

**Omschrijving**

TCMT 16T308 HB725-1 Soort: HB725-1  
Spaanbreker: UM1  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

**Technische beschrijving**

Aantal wisselingen/snijanten	3
Hoofdtoepassing	UNI
Soort	HB725-1
Voeding $f$	0,05 - 0,5 mm/omw,
Tolerantie	M
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	UM1
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien