

Garant**VC.T 160404, Soort: HB725-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261458 HB725-1
GTIN	4062406766146
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160404 HB725-1 Soort: HB725-1
Spaanbreker: UM1
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Spaanbreker	UM1
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB725-1
Snedecndities	licht onderbroken
Tolerantie	M

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	UNI
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien