

**Garant****TCMT 110208, Soort: HB725-1**

### Bestelgegevens

Bestelnummer	260984 HB725-1
GTIN	4062406765781
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

TCMT 110208 HB725-1 Soort: HB725-1  
Spaanbreker: UM1  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

### Technische beschrijving

Voeding $f$	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB725-1
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	TCMT 110208

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	UNI
Tolerantie	M
Spaanbreker	UM1
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien