

Garant**DC.T 070204, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260353 HB7130-2
GTIN	4062406769215
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 070204 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Hoofdtoepassing	M
Tolerantie	M
Spaanbreker	VS
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7130-2
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien