

Garant**VBMT 160402, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261150 HB7130-2
GTIN	4062406769239
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VBMT 160402 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snij kanten	2
Hoekradius	0,2 mm
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VS
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160402
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien