

Garant**VC.T 160408, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261374 HB7130-2
GTIN	4062406769260
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160408 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijmateriaal	HM

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Soort	HB7130-2
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien