

Garant**DC.T 11T308, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260361 HB7130-2
GTIN	4062406769222
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T308 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VS
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	M
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Soort	HB7130-2
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien