



Pijpsnijder TubiX®, met snelverstelling, voor Ø tot: 76mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	818380 76
GTIN	4003773088127
Artikelklasse	86A

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte, duurzame metalen behuizing van magnesium, met naaldgelagerde geleidingsrollen en snijwiel. Handafbramer in het lichaam intrekbaar. Inclusief reservesnijwielkje.

Voordeel:

Eenvoudig vasthouden en klemmen aan de buis dankzij **QuickLock-snelverstelling**.

· **Snel en nauwkeurig positioneren van het snijwiel op verschillende buisdiameters.**

Toepassing:

Universeel voor het snijden van **koperen, aluminium** en **dunwandige RVS-pijpen** (tot 2 mm wanddikte).

Reservedeel:

Reservesnijwiel met naaldlager en snelwisselas zie nr. 818385.

Technische beschrijving

Snijwielkje boring	7,8 mm
Snijwielkje Ø	20 mm
Snijwielkje breedte	6,2 mm
voor uitwendige pijp-Ø	6 - 76 mm
Fabrikantnummer	TubiX
Gewicht	865 g
Lengte	260 mm

Breedte	100 mm
Hoogte	42 mm
Producttype	Pijpsnijder

Accessoires

Reservesnijwieltje Type 1	818385 1
---------------------------	----------