

uvex**Hoge veterschoen zwart/geel uvex 1, S2, EU-schoenmaat: 40**

Bestelgegevens

Bestelnummer	092118 40
GTIN	4031101534824
Artikelklasse	04V

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve veiligheidsschoen, bijzonder lichtgewicht en flexibel. Geschikt bij chromallergie.
Wijdte 11.

- **Bovenmateriaal van microvelours.**
- **Distance-Mesh-voeringmateriaal.**
- **100% metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.**
- **PU-loopzool met TPU-inzetstukken met optimale dempingeigenschappen.**
- **Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukpunten.**
- **ESD-uitrusting.**

Hoge veterschoen met zachte gevoerde kraag en gevoerde tong.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S2

Materiaal teenbeschermpak: Composiet

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Materiaal teenbeschermpak	Composiet
---------------------------	-----------

Bovenmateriaal	waterafstotend hightech-microvelours
Energieopname bij de hiel	ja
Kleur	zwart/geel
Schoentype	Hoge veterschoen
Materiaal voering	Distance Mesh
tegen binnendringen van water en wateropname	ja
Grip	ja
geschikt bij chroomallergie	ja
Materiaal loopzool	Polyurethaan
Waterdichtheid van de hele schoen	ja
Veiligheidsklasse	S2
zonder metaal en leer uitgevoerd	ja
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
uitneembaar voetbed	ja
EU-schoenmaat	40
olie- en benzineresistente zool	ja
Sluiting	Veter
antistatisch	ja
Serie	uvex 1
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen