

Mitutoyo**Voelermaat, staal, Aantal bladen: 10**

Bestelgegevens

Bestelnummer	478240 10
GTIN	4946368424163
Artikelklasse	44A

Omschrijving

Uitvoering:

Ideaal voor een groot aantal meettaken. Rechte stalen bladen, inklapbaar dankzij geklonken scharnierpunt. Maat duidelijk gestempeld op elk blad. De bladeren zijn eenvoudig te verwijderen en kunnen afzonderlijk worden geopend en vergrendeld. Nauwkeurig vervaardigd volgens fabrieksnorm.

Nauwkeurigheid:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 0,8 mm $\pm 0,020$.

Technische beschrijving

Bladdikte	0,05 – 0,2 (0,05 oplopend); 0,3 – 0,8 (0,1 oplopend) mm
Bladlengte	150 mm
Aantal bladen	10
Norm	Fabrieksnorm
Tolerantie	T3

Materiaal	Staal
Producttype	Voelermaat