

**Mitutoyo****Voelermaat, staal, gekalibreerd, Aantal bladen: 20**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	478242 20
GTIN	2050002071827
Artikelklasse	44A

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Ideaal voor een groot aantal meettaken. Rechte stalen bladen, inklapbaar dankzij geklonken scharnierpunt. Maat duidelijk gestempeld op elk blad. De bladeren zijn eenvoudig te verwijderen en kunnen afzonderlijk worden geopend en vergrendeld. Nauwkeurig vervaardigd volgens fabrieksnorm.

**Nauwkeurigheid:**

0,05 – 0,15 mm  $\pm 0,005$ ; 0,2 – 0,5 mm  $\pm 0,012$ ; 0,55 – 1,0 mm  $\pm 0,020$ .

**Levering:**

Incl. kalibratiecertificaat van de producent.

## Technische beschrijving

Bladdikte	0,05 – 1,0 (0,05 oplopend) mm
Bladlengte	150 mm
Aantal bladen	20
Norm	Fabrieksnorm
Tolerantie	T3

Materiaal	Staal
Producttype	Voelermat