

**KERN****Telweegschaal, type CIB, Maximaal weegbereik: 3kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479541 3
GTIN	4045761214880
Artikelklasse	47D

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Nauwkeurige telweegschaal met automatische referentie-optimalisering (verbetert stapsgewijs de gemiddelde waarde van het onderdeelgewicht).**
- **Doelaantal of doelgewicht programmeerbaar met akoestisch signaal.**
- **Totaalgeheugen voor het optellen van gelijke deeltellingen tot een totaalaantal en totaalgewicht.**
- **Referentie-aantal of referentiegewicht selecteerbaar.**
- **Omschakelbaar van netstroom op accuvoeding.**
- **Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justergewicht op aanvraag).**
- **Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.**

Checkweighing-display: akoestische of optische feedback wanneer wegingen buiten een vooraf vastgelegde grenswaarde liggen.

**Levering:**

Inclusief netadapter 230 V/50 Hz, accu, beschermhoes.

**Technische beschrijving**

Hoogte	120 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding

Nominale spanning	240 V
Stuksgewicht minimaal	1 g
Diepte	330 mm
Nettogewicht	3,5 kg
Breedte	350 mm
Insteltijd	2 s
Afmetingen weegplateau	315×215 mm
Maximaal weegbereik	3 kg
Aflezing	0,2 g
Reproduceerbaarheid	0,2 g
Lineariteit	±0,4 g
Kalibratie	K2
Producttype	Telweegschaal

## Dienstverlening

DAkkS-kalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50	027710 50
KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50 kg	027700 50