

KERN**Telweegschaal, type CIB, Maximaal weegbereik: 15kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479541 15
GTIN	4045761214828
Artikelklasse	47D

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Nauwkeurige telweegschaal met automatische referentie-optimalisering (verbetert stapsgewijs de gemiddelde waarde van het onderdeelgewicht).**
- **Doelaantal of doelgewicht programmeerbaar met akoestisch signaal.**
- **Totaalgeheugen voor het optellen van gelijke deeltellingen tot een totaalaantal en totaalgewicht.**
- **Referentie-aantal of referentiegewicht selecteerbaar.**
- **Omschakelbaar van netstroom op accuvoeding.**
- **Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justergewicht op aanvraag).**
- **Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.**

Checkweighing-display: akoestische of optische feedback wanneer wegingen buiten een vooraf vastgelegde grenswaarde liggen.

Levering:

Inclusief netadapter 230 V/50 Hz, accu, beschermhoes.

Technische beschrijving

Nettogewicht	4 kg
Insteltijd	2 s
Nominale spanning	240 V

Afmetingen weegplateau	315×215 mm
Diepte	330 mm
Stuksgewicht minimaal	5 g
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Aflezing	1 g
Breedte	350 mm
Lineariteit	±3 g
Hoogte	120 mm
Maximaal weegbereik	15 kg
Reproduceerbaarheid	1 g
Kalibratie	K2
Producttype	Telweegschaal

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50	027710 50
KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50 kg	027700 50