

KERN**Telweegschaal, type CIB, Maximaal weegbereik: 6kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479541 6
GTIN	4045761214897
Artikelklasse	47D

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Nauwkeurige telweegschaal met automatische referentie-optimalisering (verbetert stapsgewijs de gemiddelde waarde van het onderdeelgewicht).**
- **Doelaantal of doelgewicht programmeerbaar met akoestisch signaal.**
- **Totaalgeheugen voor het optellen van gelijke deeltellingen tot een totaalaantal en totaalgewicht.**
- **Referentie-aantal of referentiegewicht selecteerbaar.**
- **Omschakelbaar van netstroom op accuvoeding.**
- **Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justergewicht op aanvraag).**
- **Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.**

Checkweighing-display: akoestische of optische feedback wanneer wegingen buiten een vooraf vastgelegde grenswaarde liggen.

Levering:

Inclusief netadapter 230 V/50 Hz, accu, beschermhoes.

Technische beschrijving

Stuksgewicht minimaal	2 g
Reproduceerbaarheid	0,5 g
Energievoorziening	Accuvoeding

Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal weegbereik	6 kg
Diepte	330 mm
Breedte	350 mm
Nominale spanning	240 V
Lineariteit	±1 g
Nettogewicht	3,6 kg
Afmetingen weegplateau	315×215 mm
Aflezing	0,5 g
Hoogte	120 mm
Insteltijd	2 s
Kalibratie	K2
Producttype	Telweegschaal

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50	027710 50
KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50 kg	027700 50