

HEDI

Kabelhaspel volledig kunststof, Type: 25N



Bestelgegevens

Bestelnummer	081103 25N
GTIN	4003644024179
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Compacte en hoogwaardige HEDI® volledig kunststoffen kabelhaspels met een trommeldiameter van 250 mm, ergonomie en veiligheidsvoorzieningen.

- **een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.**
- **Verwijderbare kabelbeugel en kabelgeleiding voor optimale kabelsturing.**
- **Eenvoudige wandmontage mogelijk.**

Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 44
-----------	-------

Aantal contactdozen	3
Kabelopbouw	3G1,5
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Materiaal kabel	Neopreen rubber
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Nominale spanning	250 V
Energievoorziening	Netvoeding
Diagnosesysteem aanwezig	ja
Kabelklasse	H07RN-F
Kabellengte	25 m
Materiaal behuizing	kunststof
Producttype	Kabelhaspel