

HEDI

Kabelhaspel volledig kunststof voor F, B, PL, CZ, Type: 25N



Bestelgegevens

Bestelnummer	081104 25N
GTIN	4003644024131
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Compacte en hoogwaardige HEDI® volledig kunststoffen kabelhaspels met een trommeldiameter van 250 mm, ergonomie en veiligheidsvoorzieningen.

- **een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.**
- **Verwijderbare kabelbeugel en kabelgeleiding voor optimale kabelsturing.**
- **Eenvoudige wandmontage mogelijk.**

Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Technische beschrijving

Materiaal behuizing	kunststof
---------------------	-----------

IP-klasse	IP 44
Kabelopbouw	3G1,5
Kabelklasse	H07RN-F
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Aantal contactdozen	3
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Netspanning	240 V
Kabellengte	25 m
Diagnosesysteem aanwezig	ja
Materiaal kabel	Neopreen rubber
Producttype	Kabelhaspel