

## HEDI

### Kabelhaspel volledig kunststof voor F, B, PL, CZ, Type: 50N



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	081104 50N
GTIN	4003644024117
Artikelklasse	08B

#### Omschrijving

##### Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Compacte en hoogwaardige HEDI® volledig kunststoffen kabelhaspels met een trommeldiameter van 250 mm, ergonomie en veiligheidsvoorzieningen.

- **een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.**
- **Verwijderbare kabelbeugel en kabelgeleiding voor optimale kabelsturing.**
- **Eenvoudige wandmontage mogelijk.**

Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.

##### Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

IP-klasse: IP 44

slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Nominaal vermogen afgerold: 3500 (16A) W

Kabelklasse: H07RN-F

Kabelopbouw: 3G1,5

Materiaal kabel: Rubber

Kabellengte: 50 m

Aantal contactdozen: 3

## Technische beschrijving

Materiaal behuizing	kunststof
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16A) W
Kabelklasse	H07RN-F
Kabellengte	50 m
Aantal contactdozen	3
IP-klasse	IP 44
Nominale spanning	250 V
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Kabelopbouw	3G1,5
Materiaal kabel	Rubber
Diagnosesysteem aanwezig	ja
Producttype	Kabelhaspel