

Garant**CC.T 09T302, Soort: HU7315-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260056 HU7315-1
GTIN	4062406769826
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CCMT 09T302 HU7315-1 Soort: HU7315-1
Spaanbreker: AF
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	AF
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm
Tolerantie	G
Aantal wisselingen/snijkanten	2

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	CCGT 09T302
Snedecondities	continu
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,5 mm
Soort	HU7315-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 600 m/min
Hoofdtoepassing	N
Coating	ongecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien