


Garant**CC.T 060202, Soort: HB7315-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260050 HB7315-1
GTIN	4062406769291
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CCMT 060202 HB7315-1 Soort: HB7315-1
Spaanbreker: AF
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	AF
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 600 m/min
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,5 mm
Hoofdtoepassing	N
Snedeccondities	continu

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	CCGT 060202
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Soort	HB7315-1
Producttype	Wisselplaat voor het draaien