


Garant**CC.T 09T304, Soort: HB7315-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260058 HB7315-1
GTIN	4062406769925
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T304 HB7315-1 Soort: HB7315-1
Spaanbreker: AF
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,05 - 0,5 mm
Snedecndities	continu
Spaanbreker	AF
Hoofdtoepassing	N
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Aantal wisselingen/snijcanten	2

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 600 m/min
Soort	HB7315-1
ISO-code wisselplaat	CCGT 09T304
Tolerantie	G
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien